

Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект											
		Комплект М310	Приемник М310	Дефектоискатель М310	Дефектоискатель М310Е	Комплект М350	Приемник ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК 410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
Приемник													
1.	Приемник М310 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1			1				1
2.	Приемник ПОИСК 410 Мастер						1	1	1	1			
3.	Приемник 510 Master									1	1	1	
4.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
5.	Сумка для приемника	1	1	1	1	1			1				1
6.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»						6	6	6	6	6	6	6
7.	Сетевой адаптер 12В	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
8.	Наушники												
9.	Сумка для наушников												
Антенна													
10.	Приемная антенна для М310	1				1							
11.	Сумка для антенны	1				1							
Отборники													
12.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1			1				1
13.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1			1				1
14.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29												
15.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-100												
Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)													
16.	Контактный штырь	2		2	2	2			2				2
17.	Провод для подключения контактных штырей	1		1	1	1			1				1
18.	Сумка для контактных штырей	1		1	1	1			1				1
19.	Емкостные датчики для поиска повреждений				1								
Генератор													
20.	Генератор МК310 (АКБ встроена)	1						1	1				
21.	Генератор МК510 (АКБ встроена)					1						1	1
22.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2				2		2	2			2	2
23.	Сетевой адаптер	1				1		1	1			1	1
24.	Магнитный контакт	1				1		1	1			1	1
25.	Штырь заземления	1				1		1	1			1	1
26.	Крокодилы	2				2		2	2			2	2
27.	Руководство по эксплуатации	1				1		1	1			1	1
28.	Сумка для переноски генератора МК310 или МК510	1				1		1	1			1	1
29.	Генератор ГК-Мини									1			
30.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини									1			
31.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини									1			
32.	Провод для подключения генератора к нагрузке									1			
33.	Клещи-индуктор К-100												

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализировка приведены ниже.

Комплект приемника М310

<p>Сумка для приемника М310</p> <p>Комплект Приемника М310 упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 190x110x180 мм</p>		5.
<p>Приемник М310</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x78x150 мм</p> <p>Масса прибора: 0,68 кг</p>		1.
<p>Провод для подключения контактных штырей</p>		17.
<p>Ёмкостный отборник пар</p>		12.
<p>Индуктивный отборник</p>		13.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		4.

Комплект приемника М310 поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

Комплект приемника ПОИСК 410 Мастер

<p>Приемник ПОИСК 410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		2.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		4.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» Для LCD версии 6 шт.</p>		6.
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.

Комплект ПОИСК 410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Комплект приемника 510 Master

<p>Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		3.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		4.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		6.
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	 <p>2,1MM 5,5MM</p> <p>⊕ ⊖</p>	7.

Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку:


Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Аксессуары для приемника М310

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

<p>Ёмкостные датчики для поиска повреждений с разъемом Jack 6,3</p>		<p>19.</p>
<p>Клещи - Отборник КО-29 MASTECH MS3302 с разъемом Jack 6,3</p>		<p>14</p>
<p>Сумка для клещей КО-29 Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг</p>		
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	 	<p>7.</p>
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>9.</p>
<p>Наушники</p>		<p>8.</p>

<p>Клещи - Отборник КО-100 с разъемом Jack 6,3 Размеры: 260x150x30 мм Масса: 0,9 кг</p>		<p>15</p>
---	--	-----------

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:
Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 210x190x110 мм

Антенна

Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 45°С

Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.


с разъемом XLR, Jack 6,3



Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 90°С

с разъемом XLR, Jack 6,3




Поставляется упакованной в чехол.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна

<p>Приемная антенна для М310 ПОИСК-310Д-2М с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		<p>10.</p>
--	--	-------------------


Поставляется упакованной в чехол

Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

Контактные штыри

<p>Контактные штыри для М310 ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</p>		<p>16.</p>
--	---	-------------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.

Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2)

<p>Сумка для переноски генератора МК310 (ГК310А-2)</p> <p>Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		<p>28.</p>
<p>Генератор МК310 (ГК310А-2)</p> <p>Генератор кабельный, автоматический.</p> <p>Аккумуляторная батарея встроена.</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм</p> <p>Масса прибора: 3,0кг</p>		<p>20.</p>
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке</p> <p>мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 1,0мм²</p>		<p>22.</p>
<p>Сетевой Адаптер</p> <p>Зарядно-питающее устройство</p> <p>Зарядно-питающее устройство</p> <p>Вход: ~220 В, 50 Гц</p> <p>Выход: ~18 В, 2,22 А</p> <p>Масса: 0,26 кг</p>		<p>23.</p>
<p>Магнитный контакт</p>		<p>24.</p>
<p>Штырь заземления</p>		<p>25.</p>
<p>Крокодилы</p>		<p>26.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>27.</p>

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2) поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

Комплект генератора МК510

<p>Сумка для переноски генератора МК510 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		<p>28.</p>
<p>Генератор МК510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		<p>21.</p>
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм²</p>		<p>22.</p>
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		<p>23.</p>
<p>Магнитный контакт</p>		<p>24.</p>
<p>Штырь заземления</p>		<p>25.</p>
<p>Крокодилы</p>		<p>26.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>27.</p>

Комплект генератора МК510 поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

Комплект генератора ГК-Мини

Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм		31.
Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)		29.
Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 1м		32.
Руководство по эксплуатации		30.
Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «АА» либо от сетевого адаптера 12В из комплекта приемника ПОИСК.		


Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку:

Масса: 0,4 кг

Размеры: 220x170x70 мм

Аксессуары для генераторов МК310, ГК310А-2, МК510, ГК-Мини

Клеши - Индуктор К-100
с разъемом BANANA
Длина провода 1,5м



Клеши -Индуктор К-100
Размеры: 260x150x30 мм
Масса: 0,9 кг